

COSMOKLAR Очистительное молочко

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

COSMOKLAR очистительное молочко применяется для очистки поверхностей из белого непластифицированного ПВХ и анодированного алюминия, а так же других гладких, преимущественно пластиковых, поверхностей.

COSMOKLAR очистительное молочко используется как для производственной и монтажной очистки элементов, так и для регулярного профилактического ухода за окнами и дверьми после их установки.

COSMOKLAR очистительное молочко характеризуется интенсивным и, в то же время, щадящим воздействием на очищаемые поверхности, нейтральным pH-показателем, щадящим кожу и антибактериальным воздействием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВА	поверхностно-активный очиститель на водной основе с диспергированными абразивными пигментами		
ВЯЗКОСТЬ	Brookfield Sp05/200, +20°C	прим.	850 мПа.с
ПЛОТНОСТЬ	по EN 542 при +20°C	прим.	1,36 г/см³
ЗНАЧЕНИЕ pH	по EN 1245 при +20°C	прим.	pH 7,0
МИН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		от	+5 °C

УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

COSMOKLAR очистительное молочко необходимо встряхнуть перед использованием!

COSMOKLAR очистительное молочко наносится с помощью слегка влажной неворсящейся салфетки. Очистка производится по направлению длины профиля создавая легкое давление на очищаемую поверхность.

Во время процесса очистки необходимо избегать кругообразных движений салфетки с очистителем по поверхности!

При трудноудаляемых загрязнениях необходимо повторить процесс очистки до достижения желаемых результатов!

После проведенной очистки протереть поверхность влажной салфеткой!

При очень сильном загрязнении используйте набор **COSMOKLAR MR-для монтажной очистки**.

В качестве неабразивного средства предлагается очиститель **COSMOKLAR Color**.

Для очистки стеклянных поверхностей может использоваться стеклоочиститель **COSMOKLAR Glasrein**.

Для технической очистки пластиковых конструкций предлагаются очистители на основе растворителей: **COSMOFEN 20** (нерастворяющий, с антистатиком), **COSMOFEN 10** (слаборастворяющий), **COSMOFEN 5** (сильнорастворяющий). Для металлических конструкций: **COSMOFEN 60** и **COSMOFEN 70** для анодированных и покрытых порошковой краской профилей.

Обратите внимание на соответствующие технические описания продуктов!

COSMOKLAR
Очистительное молочко

Страница 2

ХРАНЕНИЕ

COSMOKLAR очистительное молочко хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения составляет 12 месяцев.

Перед использованием встряхивать!

УПАКОВКА

500мл ПЭ флакон:
по 24шт. в коробке,

Профилактический набор „Premium“:

1 флакон очистителя (200мл),
1 карандаш для ухода за уплотнениями (25 ml),
1 флакон смазки для фурнитуры (30 ml),
1 салфетка
в удобных для пересылки маленьких коробках,
10 наборов в ящике

Профилактический набор „Basic“

(не постоянно на складе):

1 флакон очистителя (200мл),
1 флакон смазки для фурнитуры (30 ml),
в блистерной упаковке,
12 наборов в ящике.

Все упаковки и флаконы могут быть поставлены с **собственным логотипом** клиента.

МАРКИРОВКА

COSMOKLAR очистительное молочко не содержит фосфатных примесей и агрессивных действующих ингредиентов.

COSMOKLAR очистительное молочко не подлежит обязательной маркировке согласно нормам безопасности (GefStoffV).

Дополнительная информация содержится в инструкции по безопасности согласно нормам 91/155/EWG.

Указанные нами в данной листовке технические сведения основаны на научном и практическом опыте. В связи с многообразностью свойств различных материалов и разнообразности методов их обработки, что, конечно же, не может подлежать нашему влиянию, мы не можем взять на себя ответственность за конечный результат в смысле новейшей редакции § 443 BGH - Гражданского кодекса Германии. Наши бесплатные письменные и устные консультации и испытания по техническим свойствам и вопросам применения носят свободный необязывающий характер и не освобождают заказчика от собственного тестирования продукции в соответствии с местными условиями и требованиями.

Данный документ заменяет предыдущие издания